



Zaslonski modul SC1000

Številka izdelka:	LXV402.99.00001
EUR Cena:	Kontakt
Odprema v 1 tednu	

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Vsi senzorji v omrežju se upravljajo s prenosnim zaslonskim modulom, ki ga preprosto postavite na sondni modul.

Na velikem barvnem zaslonu se hkrati prikazujejo podatki ali časovni grafi/grafi koncentracije iz štirih senzorjev; na druge prikaze preklapljate z dotikom.

Zaslon na dotik, ki omogoča intuitivno uporabo, in pregledno prikazana grafika zagotavljata, da ima zaslonski modul odlične lastnosti upravljanja.

Učinkovitost je potrjena z akreditacijo MCERTS

Prognosys je diagnostični sistem s predvidevanjem, ki vam omogoča proaktivno vzdrževanje, saj na težave z instrumenti opozarja, še preden se te pojavijo. Z zanesljivostjo boste seznanjeni, ali je vzrok za spremembe v meritvah instrument ali voda.

Specifikacije

Alarm:	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Analogni izhodi:	Oskrba prek sondnega modula LXV400.99.xxxxx
Analogue output functional mode:	Zagotavlja jih sondni modul LXV400.99.xxxxx
Certificiranje:	European Certifications: CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC TUV-GS to EN 61010-1 EN 61326 Amd's 1 & 2
Delovna temperatura:	-20 - 55 °C/0 - 95-odstotna relativna vlažnost, brez kondenzacije
Dimenzija (v x š x g):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Elektro certifikacija:	CE: 2006/95/ES, elektromagnetna združljivost: 2004/108/ES, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, ID. št FCC QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Frekvenca (Hz):	50/60 Hz
Garancija:	24 mesecev

GSM opcija:	Brez GSM Modula
Izhod:	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communications via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
Komunikacija:	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser Profibus DP/V1 (certified) GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only) Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Material:	Polikarbonat
Način montaže:	Surface, panel, and pipe (horizontal and vertical) with optional sun shield
Napetost (V):	12 V DC
Področje pregleda zaslona:	111,4 mm x 83,5 mm
Pogoji skladiščenja:	Od -20 do 70 °C, od 0 do 95-odstotna relativna vlažnost, brez kondenzacije
Releji:	Oskrba prek sondnega modula LXV400.99.xxxxx
Teža:	Približno 1,2 kg (glede na konfiguracijo)
Vhodi:	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Vsebina paketa:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Zaščita ohišja:	IP65
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	QVGA, 320 x 240 slikovnih pik, 256 barv, zaslon na dotik

Vsebina paketa

Display module with communication (as appropriate), basic user module