



SIP10 Komplet sesalne enote za DR3900 z 2,54-centimetrsko okroglo kiveto

Številka izdelka:

LQV157.99.10001

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 1 tednu

Sesalna enota za vlivno-pretočne načine uporabe s spektrofotometrom DR3900. Z dvojno dolžino poti 1 inch/cm; okrogla kiveta; kabel USB in cevi črpalke.

Specifikacije

Delovna temperatura:	10 - 40 °C pri 95 % relativni vlažnosti (brez kondenzacije)
Dimenzija (v x š x g):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Dolžina:	200 mm
Garancija:	24 mesecev
Napajanje :	USB kabel
Napetost (V):	5 V
Območje valovne dolžine:	340 - 900 nm
Pogoji skladiščenja:	-10 °C - 60 °C
Rinsing volume:	Najmanj 25 mL
Stopnja pretoka:	1 mL/s
Teža:	0.5 kg
Višina:	s kiveto (85 mm brez kivete)
Vmesnik:	USB type A
Združljivost kivet:	Vlivno-pretočna kiveta z dvojno dolžino poti; plastična; 1 inch/1 cm