



HT200S Visokotemperaturni termostat

Številka izdelka: LTV077
EUR Cena: Kontakt
Odprema v 3 tednih

Hiter in gospodaren razklop v 15 minutah

Grelni blok s tehnologijo HSD (hiter razklop) za izredno hiter razklop vzorcev

Posebna zasnova visokotemperaturnega termostata omogoča kratke čase za segrevanje in ohlajanje za največ dvanajst kivet ali reakcijskih posod.

Prihrani čas pri analizi za COD, TN_b, P_{tot} in težke kovine

Samodejno hitro ohlajanje

Spremenljiv čas razklopa in temperatura za posebne razklope

Meritve za COD v samo 35 minutah

Specifikacije

Delovna temperatura:	10 - 45 °C
Dimenzija (v x š x g):	330 mm x 300 mm x 430 mm
Garancija:	24 mesecev
Jeziki uporabniškega vmesnika:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, švedščina, poljščina, danščina
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina
Maks. vrednost vlažnosti:	90 %
Omrežni priključek:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Pogoji skladiščenja:	-40 °C - 60 °C
Programi za gretje:	Vnaprej programiran za 100 °C, način HT in COD ter možnost izbire 40–170 °C, 5–240 min
Resolucija zaslona:	5 ali 7 Matrična
Število kivet:	12 ali 20 mm premer
Stopnja gretja:	od 20 °C - 148 °C v 8 minutah
Temperaturna stabilnost:	± 1 °C skladno s standardi EN, ISO, EPA
Teža:	10 kg
Uprabniški programi:	9 prosta temperatura/čas
User interface:	3 programske tipke

Varnostni pregledi:	CE, GS
Velikost zaslona:	2 ali 16 črk
Vrsta zaslona:	LCD
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	2-vrstični alfanumerični zaslon