



Kolorimeter Pocket DR300, klor, prosti in skupni, v škatli

Številka izdelka:

LPV445.99.00110

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Naslednja generacija prenosnih instrumentov

Lažje zbiranje podatkov, odstranitev napak pri vnosu in večja sledljivost.

DR300 ohranja zanesljivost kolorimetrov Pocket, hkrati pa zagotavlja najsodobnejšo zmogljivost prenosa podatkov in povezljivosti s sistemom Claros*.

Ključne prednosti:

- Prenosni fotometer za en parameter, ki ga lahko vzamete kamorkoli
- Baterijsko napajanje za največ 5000 testov
- Trpežna vodotesna zasnova (IP67)
- Preprosta intuitivna zasnova

Priloženo:

- Trpežna torba po meri (4660200)
- Vključene baterije
- Kivete (2427606)
- Priročnik

Reagenti niso vključeni v kompletu in jih je treba kupiti posebej.

*Povezljivost s sistemom Claros je trenutno na voljo samo v ZDA, Kanadi in Evropi.

Zanesljivo

Družba Hach že od leta 1993 ponuja vrhunske kemikalije in instrumente za kolorimetrijo ter zagotavlja zanesljive in točne meritve.

Enostavno

Enostavno in intuitivno upravljanje zmanjšuje možnost napak pri ročnem vnosu in zagotavlja natančne podatke meritev, ki jim lahko vedno zaupate. Večji zaslon z izboljšano osvetlitvijo ozadja omogoča lažje odčitavanje meritev v vseh pogojih.

Zanesljivost

Trpežna in vodotesna zasnova (IP67) prenese vse razmere na terenu ali na poti (padci, ekstremne temperature, dež in umazanija).

Specifikacije

Absorbanca:	0 - 2,5 mAbs
Delovni pogoji:	Od 0 do 50 °C, od 0 do 90 % relativne zračne vlažnosti (brez kondenza)
Detektor:	Silikonska fotodioda
Dimenzija (v x š x g):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Garancija:	24 mesecev
Kompatibilnost kivete:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Merilna metoda:	DPD
Merilno območje:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Način premora:	Štiri alkalne baterije AAA; življenjska doba je približno 5000 testov
Parameter:	Klor, prosti in skupni
Posebna značilnost:	V škatli
Region:	EU
Širina spektra:	Pasovna širina filtra 15 nm
Teža:	0,25 kg
Valovna dolžina :	528 ± 2 nm
Vsebina paketa:	Vsak kolorimeter Pocket DR300 je dobavljen kot komplet, pripravljen za takojšnjo uporabo, v trpežnem nosilnem kovčku po meri (4660200) in s priloženimi baterijami, kivetami za vzorce (2427606) in priročnikom. Reagente je treba kupiti posebej.
Zapis podatkov:	Zadnjih 50 meritev
Žarnica:	Svetleča dioda (LED)
Zaščita ohišja:	IP67, vodoodporno do globine 1 m, 30 minut
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja

Vsebina paketa

Vsak kolorimeter Pocket DR300 je dobavljen kot komplet, pripravljen za takojšnjo uporabo, v trpežnem nosilnem kovčku po meri (4660200) in s priloženimi baterijami, kivetami za vzorce (2427606) in priročnikom. Reagente je treba kupiti posebej.