



Priključek SC4200c Claros, zunanja škatlica za omrežje Wi-Fi/mobilno omrežje, z vtičem, za 1 digitalni senzor

Številka izdelka: LXV524.99.140A0

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 1 tednu

Razširite funkcije kontrolne enote z oddaljenim dostopom

Priključite obstoječi instrument Hach SC200 ali SC1000 za oddaljeni dostop do podatkov sistemov v spletu kadarkoli in kjerkoli.

Zagotavljanje natančnosti instrumenta

Postopna navodila za katerikoli priključeni napravi pomagajo upravljavcem pravilno izvajati vzdrževanje, poenostaviti usposabljanje, skrajšati čas nedelovanja in zagotoviti natančno delovanje instrumenta.

Oddaljen nadzor

Omogočite stalen pregled nad obratom in procesom z neprekinjenim oddaljenim dostopom do vaših meritev in instrumentov.

Vzdrževanje na podlagi stanja

Diagnostična programska oprema s predvidevanjem stalno spremlja stanje vašega instrumenta in vam omogoča, da optimirate urnik vzdrževanja in določite prednostne naloge glede na potrebe.

Specifikacije

Analogue output functional mode:	Linearno, PID
Cellular:	External Box for Wi-Fi/Cellular
Delovna temperatura:	Različica z omrežjem LAN: od -20 do 60 °C Različica z mobilnim omrežjem: od -20 do 55 °C
Dimenzija:	½ DIN – 144 × 144 × 192 mm (5,7 × 5,7 × 7,6 in)
Frekvenca (Hz):	50/60 Hz
Jeziki v navodilih za uporabo:	Danščina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Kategorija namestitve:	Kategorija II
Komunikacija:	Profibus DPV1 card
Material:	Polikarbonat, aluminij (prašno barvan), nerjavno jeklo
Meritve:	Ena povezava s kontrolno enoto SC
Način montaže:	Namestitev na steno, drog ali ploščo
Napetost (V):	100 - 240 V AC
Odprtine kanalov:	0,5-palčni vod NPT
Omrežna povezljivost:	Izvedba z omrežjem LAN: dva ethernetna priključka (10/100 Mb/s), funkcija stikala, ženski D-kodirani priključek M12. Izvedba z mobilnim omrežjem: držalo kartice SIM (3G/4G).

	Vrsta povezave je odvisna od konfiguracije kontrolne enote.
Opis:	Prehod za priključitev na SC200 ali SC1000, ki se krmili z mikroprocesorjem in upravlja z meniji
Plug:	Yes
Pogoji skladiščenja:	Od -20 do 70 °C, od 0 do 95 % relativne zračne vlažnosti, brez kondenza
Potrdila o skladnosti:	Z oznako CE (z vsemi vrstami senzorjev). ELT v varnostnih standardih združenj UL in CSA dovoljuje uporabo na splošnih lokacijah (z vsemi vrstami senzorjev).
	Določeni modeli z napajanjem na izmenični tok so v varnostnih standardih združenj UL in CSA organizacije Underwriters Laboratories navedeni za uporabo na splošnih varnostnih lokacijah (z vsemi vrstami senzorjev).
Razred zaščite:	I, povezava z zaščitno ozemljitvijo
Relay: Operational mode:	Osnovne ali dodatne meritve, izračunane vrednosti (samo pri dveh kanalih) ali časovnik
Releji:	Visoka napetost:
	Dva releja (SPDT)
	Največja preklopna napetost: 250 VAC
	Največji preklopni tok: 5 A (samo rezistivno breme)
	Največja preklopna moč: 1250 VA, 125 W (samo rezistivno breme)
	Premier žic: od 0,75 do 2,5 mm ² (od 18 do 12 AWG)
	Nizka napetost:
	Štirje releji na vsakem modulu nizkonapetostnega releja
Stopnja onesnaženosti:	2
Teža:	1,7 kg (samo kontrolna enota, brez modulov)
USB vhod:	Za prenos podatkov in programske opreme. Kontrolna enota zapiše približno 20.000 podatkovnih točk za vsak priključen senzor.
Višina:	Največ 2000 m
Vsebina paketa:	Priključek SC4200c Claros, omrežje Wi-Fi/mobilno omrežje, navodila za uporabo in napajalni kabel.
	Priključni kabel za servis na daljavo je treba naročiti posebej.
Zaščita ohišja:	Kovinsko ohišje NEMA 4X / IP66 s površino, odporno na korozijo
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	Brez
Združljive omrežne tehnologije:	GSM 3G/4G (npr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone itd.)
	Zunanja antena CDMA (npr. Verizon)
Združljivi instrumenti:	Amonij: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax eco/clear/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organske snovi: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Prevodnost: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc

Raztopljeni kisik: LDO 2 sc

Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc

Klorov dioksid: 9187sc

Suspendirane snovi: Solitax sc, TSS sc

Nivo blata: Sonatax sc

Motnost: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc

Vsebina paketa

Priključek SC4200c Claros, omrežje Wi-Fi/mobilno omrežje, navodila za uporabo in napajalni kabel. Priključni kabel za servis na daljavo je treba naročiti posebej.