



## Viala za umerjanje Stablcal, 600 NTU, brez RFID za laserske turbidimetre TU5200, TU5300sc in TU5400sc

Številka izdelka:

**LZY900**

**Nearno**

EUR Cena:

Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan



Novo in izboljšano s 400-dnevnim rokom uporabnosti!

### Natančno odmerjene, vnaprej pripravljene raztopine formazina

Družba Hach z lastno proizvodno tehnologijo pripravlja širok razpon natančno odmerjenih koncentracij standardov Stablcal – za točno umerjanje turbidimetrov.

### Na osnovi primarnih standardov formazina

Stabilizirani standardi formazina Stablcal vsebujejo isti polimer, od katerega se sipa svetloba, kot tradicionalni primarni standardi formazina za merjenje motnosti in so enako zanesljivi.

### Izboljšana stabilnost vam prihrani čas in delo

Primarne standarde formazina sicer lahko pripravite neposredno v laboratoriju, vendar pa je postopek naporen in dolgotrajen, poleg tega pa razredčeni standardi niso stabilni. Stablcal je stabilizirana različica formazina – zagotavlja ponovljive rezultate brez zapletenih in dolgotrajnih postopkov za pripravo standardov v laboratoriju.

### Zaupanje v rezultate

Družba Hach je bila pred več kot 40 leti prva, ki je uvedla formazin kot standard za merjenje motnosti na področju industrije pitnih vod. Standardi Stablcal so podprti z večdesetletnimi izkušnjami na področju merjenja motnosti.