



3725 sc Digitalni induktivni senzor prevodnosti, PP, spremenljiv

Številka izdelka: **D3725E2T.99**

EUR Cena:

Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Potopni ali pretočni senzor, ki ga sestavljata analogni senzor s 6-m kablom in digitalni prehod z 1-m priključnim kablom za kontrolno enoto SC

Za močno onesnažene tekočine

Tovarniško umerjen

Na voljo v različnih materialih in namestitvenih kompletih

Specifikacije

Body Material:	Polypropylene
Delovna temperatura:	-10 - 100 °C (senzor – omejen z materialom ohišja)
Dolžina:	127 mm
Dolžina kabla:	6 m fixed cable + 1 m digital cable
Garancija:	24 mesecev
Material:	Polipropilen (PP)
Materiali v stiku z vodo:	Polypropylene
Merilno območje:	200 µS/cm - 2000 mS/cm
Način montaže:	Convertible
Območje tlaka:	6,9 bar pri 100 °C
Posebni zapiski:	Vključuje analogni senzor 3725E2T s 6-m fiksnim kablom, prehod AD in 1-m digitalni kabel.
Potopna globina:	79.2 mm
Pretok:	najv. 3 m/s
Temperaturni senzor:	Pt1000 RTD
Vrsta senzorja:	Digital
Vsebina paketa:	Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual

Vsebina paketa

Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual

Obvezni pripomočki

- Sondni modul SC1000 za 4 senzorje, 4 izhodi 4 - 20 mA, rele, 110 - 240 V AC, kabel za EU (Item LXV400.99.2R121)
- Zaslonski modul SC1000 (Item LXV402.99.00001)
- Kontrolna enota SC4500, Prognosys, 5 izhodov mA, 2 digitalna senzorja, brez vtiča (Item LXV525.99A11551)
- Kontrolna enota SC4500, podpora za Claros, 5 izhodov mA, 2 digitalna senzorja, brez vtiča (Item LXV525.99AA1551)
- Kontrolna enota SC4500, podpora za Claros, 5 izhodov mA, 2 digitalna senzorja, vtič za EU (Item LXV525.99CA1551)