



SIP10 Sipper for DR3900

Številka izdelka:	LQV157.99.00001
EUR Cena:	Kontakt
Odprema v 1 tednu	

Sipper for pour through applications. Basic instrument without accessories.

Specifikacije

Delovna temperatura:	10 - 40 °C at 95% Relative Humidity (non-condensing)
Dimenzija (v x š x g):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Garancija:	24 mesecev
Napajanje :	USB kabel
Napetost (V):	5 V
Območje valovne dolžine:	340 nm - 900 nm
Pogoji skladiščenja:	-10 °C - 60 °C
Rinsing volume:	Najmanj 25 mL
Stopnja pretoka:	1 mL/s
Teža:	0.5 kg
Vmesnik:	USB type A