



TOC-X5 Stresalnik TOC za metodo čiščenja.

Številka izdelka:	LQV148.99.00001
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Za čiščenje neorganskega ogljika (TIC), vstavitev 8 kiveta, samodejna zaustavitev

Specifikacije

Compatible Tests:	LCK385, LCK386, LCK387
Dimenzija (v x š x g):	135 mm x 190 mm x 240 mm
Garancija:	24 mesecev
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, švedščina, danščina, poljščina
Omrežni priključek:	100 V - 240 V Napajalni adapter za stensko vtičnico
Parameter:	TOC (skupni organski ogljik)
Teža:	2,9 kg
Vsebina paketa:	TOC-X5 Shaker, plug-in power supply unit, non-slip mat

Vsebina paketa

TOC-X5 Shaker, plug-in power supply unit, non-slip mat