



LT200 Suhi termostat z 2 blokoma; 15 x 13 mm; 6 x 13 mm/4 x 20 mm

Številka izdelka:

LTV082.99.21002

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Termostat za standardne in posebne razklope

Vnaprej programiran za vse standardne razklope in prosto programljiv za uporabniško določene razklope

2 ločeno krmiljena grelna bloka z ločenima zaščitnima pokrovoma; levi blok z luknjami 15 x 13 mm, desni blok z luknjami 6 x 13 mm in 4 x 20 mm

Osvetljen digitalni zaslon za preostali čas/temperaturo in vodenje uporabnika

3 vnaprej programirani in 6 prosto programljivih prostorov za shranjevanje

Nastavitev temperature od 37 °C do 150 °C v korakih po 1 °C; nastavitev časa med 1 in 480 minut

Odlična prilagodljivost

Odlična ponovljivost

Enostavna uporaba

Specifikacije

Delovna temperatura:	10 - 45 °C
Dimenzija (v x š x g):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Garancija:	24 mesecev
Jeziki uporabniškega vmesnika:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, švedščina, poljščina
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, švedščina, danščina, poljščina
Maks. vrednost vlažnosti:	90 %
Napetost (V):	115/220 V AC
Omrežni priključek:	115 V - 230 V +5%/-15%, 50 - 60 Hz, 900 VA max
Pogoji skladiščenja:	-40 - 60 °C
Programi za gretje:	Vnaprej programiran za 40 °C, 100 °C, 148 °C in možnost izbire 37–150 °C; 1–480 min
Resolucija zaslona:	5 ali 7 Matrična
Število kivet:	21 ali 13 mm premer
Stopnja gretja:	od 20 - 148 °C v 10 minutah

Temperaturna stabilnost:	± 1 °C skladno s standardi EN, ISO, EPA
Teža:	2,8 kg
Uprabniški programi:	6 prosta temperatura/čas
User interface:	3 programske tipke
Varnostni pregledi:	CE, cTUVus
Velikost zaslona:	2 ali 16 znaki
Vrsta zaslona:	LCD