



LT200 Suhi termostat z 2 blokoma; 6 x 13 mm in 4 x 20 mm na blok

Številka izdelka:

LTV082.99.51002

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Termostat LT200 za standardne in posebne razklope

Vnaprej programiran za vse standardne razklope in prosto programljiv za uporabniško določene razklope

• 2 ločeno krmiljena grelna bloka z ločenima zaščitnima pokrovoma; vsak blok z luknjami 6 x 13 mm in 4 x 20 mm

• Osvetljen digitalni zaslon za preostali čas/temperaturo in vodenje uporabnika

• 3 vnaprej programirani in 6 prosto programljivih prostorov za shranjevanje

• Nastavitev temperature od 37 °C do 150 °C v korakih po 1 °C; nastavitev časa med 1 in 480 minut

Odlična prilagodljivost

Odlična ponovljivost

Enostavna uporaba

Specifikacije

Delovna temperatura:	10 - 45 °C
Dimenzija (v x š x g):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Garancija:	24 mesecev
Jeziki uporabniškega vmesnika:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, švedščina, poljščina
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, švedščina, poljščina
Maks. vrednost vlažnosti:	90 %
Napetost (V):	115/220 V AC
Omrežni priključek:	115 V - 230 V +5%/-15%
Pogoji skladiščenja:	-40 - 60 °C
Programi za gretje:	Vnaprej programiran za 40 °C, 100 °C, 148 °C in možnost izbire 37–150 °C; 1–480 min.
Resolucija zaslona:	5 ali 7 Matrična
Število kivet:	12 ali 13 mm premer
Stopnja gretja:	Od 20 - 148 °C v 10 minutah
Temperaturna stabilnost:	± 1 °C skladno s standardi EN, ISO, EPA
Teža:	2,8 kg

Uprabniški programi:	6 prosta temperatura/čas
User interface:	3 programske tipke
Varnostni pregledi:	CE, cTUVus
Velikost zaslona:	2 ali 16 Znak
Vrsta zaslona:	LCD