



Lico 620 Kolorimeter za do pet barvnih lestvic

Številka izdelka: LMV187.99.20001

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Kolorimeter za barvne meritve prozornih in prosojnih tekočin s tehnologijo z referenčnim žarkom. Meritve po do petih barvnih lestvicah ISO/ASTM.

Barve: Hazen/APHA/PtCo

Barva: Gardner

Barva: jod

Barva: Saybolt

Specifikacije

Barvne lestvice:	Iodine
	Gardner
	Hazen
	ASTM D 156 (Saybolt)
	ASTM D 1500
Delovna temperatura:	10 - 40 °C
Dimenzija (v x š x g):	151 mm x 350 mm x 255 mm
Dolžina optične poti:	10 - 50 mm
Fotometrična linearnost:	0.5 % - 2 Abs with neutral glass at 546 nm
Fotometrična natančnost:	1 % na 0,5 - 2,0 Abs
Frekvenca (Hz):	50/60 Hz
Garancija:	24 mesecev
Jeziki uporabniškega vmesnika:	English, French, German, Italian, Spanish, Czech, Dutch, Greek, Polish, Slovene, Slovake, Russian, Turkish, Chinese, Japanese, Korean
Maks. vlaga pri shranjevanju:	80 %
Maks. vrednost vlažnosti:	80 %
Model:	Lico 620
Napetost (V):	100 - 240 V AC

Natančnost valovne dolžine:	1,5 nm (Razpon valovne dolžine 380 – 720 nm)
Območje valovne dolžine:	380 nm - 720 nm
Obnovljivost:	±0.2 % transmission
Obnovljivost valovne dolžine:	≤ 0.1 nm
Omrežni priključek:	110 V - 240 V
Optični sistem:	0° / 180° rectilinear
Pogoji skladiščenja:	-40 °C - 60 °C
Resolucija zaslona:	480 - 800 pixel
Spomin:	400 colour readings
Standard Observer:	2°
Standardni vir svetlobe:	C 2°
Stray radiant power ratio:	< 0,1 %T pri 340 nm z NaNO ₂
Teža:	4.2 kg
Umerjanje valovne dolžine:	Automatic
User interface:	Touch-screen, ext. USB keyboard
Varnostni pregledi:	CE
Velikost zaslona:	7 inch (17,8 cm)
Višina žarka:	10 mm
Vmesnik:	2x USB Typ A, 1x USB Typ B, 1x Ethernet
Vrsta zaslona:	Colour graphic
Vsebina paketa:	Instrument, napajalnik, natis osnovnega uporabniškega priročnika, adapter za 10-mm kiveto, protiprašni pokrov
Žarnica:	Tungsten halogen lamp
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	Colour graphic touch-screen
Združljivost kivet:	10 mm rectangular cuvette

Vsebina paketa

Instrument, napajalnik, natis osnovnega uporabniškega priročnika, adapter za 10-mm kiveto, protiprašni pokrov