



Be Right™



Tester z visokim razponom skupne koncentracije raztopljenih trdnih snovi Pocket Pro

Številka izdelka: 9531300
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Za meritve brez ugibanj.

Testerji Pocket Pro in Pro+ družbe Hach zagotavljajo točne rezultate z vgrajeno diagnostiko, zamenljivimi baterijami in velikim LCD-zaslonom za enostavno branje.

Zaupanje v rezultate

Z enostavnimi umeritvenimi koraki vam ne bo treba več ugibati umerjanja senzorja, da zagotovite optimalno delovanje.

Prihranite čas in denar

Zaradi bateriji AAA, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, ter priročnih posod za vzorce so vzdrževanje in meritve povsem preprosti.

Enostavna uporaba

Na velikem LCD-zaslonu boste lažje prebrali podatke; modeli Pocket Pro⁺ imajo na voljo osvetlitev ozadja, zato jih lahko uporabljate pri skoraj vsaki svetlobi.

Specifikacije

Accuracy:	2% celoten
Delovna temperatura:	od 0 do 50 °C
IP ocena ohišja:	IP67
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Parameter:	visok razpon skupne koncentracije raztopljenih trdnih snovi; temperatura
Prostornina vzorca:	7-mililitrska
Range:	0–10,00 ppt
Resolution:	0,01 ppt
TDS factor:	nastavljiv; privzeto 0,71
Zahteve baterije:	4, AAA

Vsebina paketa

Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico, umeritveno raztopino in vodnik za hitro nastavitev.