



Tester Pocket Pro+ Multi 2 za pH/prevodnost/skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi/slanost z izmenljivim senzorjem

Številka izdelka: 9532800

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Za meritve brez uganj.

Pocket Pro in Pro+ družbe Hach so izdelani za zagotavljanje točnih rezultatov. S podporo vgrajene diagnostike delovanja vam nikoli ni treba ugibati, kdaj morate očistiti ali umeriti senzor. Priložene so tudi zamenljive baterije za priročno terensko uporabo in velik čitljiv LCD-zaslon.

Zaupanje v rezultate

Nič več uganja pri umerjanju in čiščenju senzorjev z vgrajeno diagnostiko.

Prihranite čas in denar

Zaradi bateriji AAA, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, ter priročnih posod za vzorce so vzdrževanje in meritve povsem preprosti.

Enostavna uporaba

Na velikem LCD-zaslonu boste enostavno prebrali podatke, osvetlitev ozadja, ki je na voljo v modelih z izmenljivim senzorjem, pa omogoča meritve v skoraj vsakem okolju.

Specifikacije

Accuracy:	Prevodnost: $\pm 1 \%$
Delovna temperatura:	od 0 do 50 °C
Garancija:	24 mesecev
IP ocena ohišja:	IP67
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Osvetlitev ozadja:	Da
Parameter:	pH, prevodnost, skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi, slanost, temperatura
Prostornina vzorca:	9 mL
Range:	Prevodnost: samodejna izbira razpona (od 0,0 do 199,9 $\mu\text{S/cm}$; od 200 do 1999 $\mu\text{S/cm}$; od 2,00 do 19,99 mS/cm)
Resolution:	Prevodnost: 0,1 $\mu\text{S/cm}$ od 0,0 do 199,9 $\mu\text{S/cm}$; 1 $\mu\text{S/cm}$ od 200 do 1999 $\mu\text{S/cm}$; 0,01 mS/cm od 2,00 do 19,99 mS/cm
TDS factor:	nastavljiv; privzeto 0,71
Vsebina paketa:	Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.
Zahteve baterije:	4, AAA

Vsebina paketa

Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.