



HQ11D Digitalni merilnik pH

Številka izdelka:

HQ11D.99.000000

ZASTAREL IZDELEK

Ta izdelek ni več na voljo.

Predlagani nadomestki:

- LEV015.98.1110A

Digitalna elektrokemija s HQD

Prenosni merilnik pH/ORP. Osnovni instrument brez elektrod.

Digitalni merilnik/sistem elektrod združuje zanesljivost, prilagodljivost in enostavno uporabo. Enota samodejno prepozna zamenljive elektrode INTELLICAL in shranjuje vse pomembne podatke. Trpežne, skoraj neuničljive terenske različice z različnimi dolžinami kablov omogočajo izvajanje meritev celo na predhodno nedostopnih mestih.

Izjemna zanesljivost in enostavna uporaba

Vsestranske elektrode za vse aplikacije, npr. odplake, pitno vodo, procesno vodo

Zanesljivi rezultati na nedostopnih merilnih mestih z velikih razdalj – celo za meritve pH

Celostno upravljanje podatkov v skladu z dobro laboratorijsko prakso

Specifikacije

AC in USB delovanje:	Izbirno
Delovna sporočila o napakah:	Besedilna sporočila
Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka:	90 % (brez kondenzacije)
Delovni pogoji: temperatura:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Delovni vmesnik:	Tipkovnica
Določen izbor pufrov:	Standardi IUPAC (DIN 19266), tehnični pufri (DIN 19267), serija 4-7-10 ali uporabniško določeno
Funkcija zaklepanje zaslona:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Garancija:	36 mesecev
GLP značilnosti:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Inštrument:	Portable
IP ocena ohišja:	IP67
Izhod:	USB v računalnik/pomnilniški ključek
Izvoz podatkov:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
jeziki:	Angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, danščina, nizozemščina, poljščina, portugalsščina, turščina, finščina, češčina, ruščina.

Merilna metoda:	Probe specific programmed method settings
Meritev temperature:	-10 - 110 °C
Model:	HQ11D – pH/1 Channel
mV meritev :	-1500 - 1500 mV
mV meritev pri stabilnem odčitavanju:	5 različnih stabilnostnih načinov
mV resolucija:	0.1 mV
Namizni:	s stojalom
Obseg dobave:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Osvetlitev ozadja:	#
Parameter:	pH
Parameters:	pH
	ORP
	NA
PC data transfer software :	vključeno
pH Accuracy:	± 0.002 pH po umerjanju
pH Electrode calibration:	1 - 3 Calibration points
	Calibration summary data logged and displayed
pH Measurement Range:	0 - 14 pH
pH resolucija:	Možnost izbire med 0.001 in 0.1 pH
Pomnilnik podatkov:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Pomnilnik/hranjenje podatkov:	500 records/FIFO
Posebni kalibracijski standardi:	Možni so tudi uporabniško določeni standardi
Potrdila o skladnosti:	CE.WEEE
Printer:	kot dodatna oprema
Result ID:	časovni žig, ID uporabnika, ID vzorca ...
Samodejno prepoznavanje pufra:	Standardi IUPAC (DIN 19266), tehnični pufri (DIN 19267), serija 4-7-10 ali uporabniško določeno
Sensor A:	NA
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: NA
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Sestava:	Meter Only
Set?:	Ne
Sonde vključene:	None
Temperaturna kompenzacija:	Samodejna temperaturna kompenzacija za pH
Temperaturna natančnost:	± 0.3 °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Teža:	0,323 kg brez baterij
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications
Umeritveni intervali/alarmi/opomniki:	Izklopljeno, izbira od 2 uri do 7 dni

Umerjenje ORP elektrode:	več vnaprej določenih standardov (npr. Zobellova raztopina)
Vhodi:	M12 digitalni (1) za sonde INTELLICAL
Vrsta sonde:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Vrsta zaslona:	240 ali 160 pixel LCD z osvetlitvijo ozadja
Vsebina paketa:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	Detailed mode/Large mode

Vsebina paketa

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.