



HQ14D Digitalni merilnik prevodnosti

Številka izdelka: HQ14D.99.000000

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Predlagani nadomestki:
• LEV015.98.1140A

Digitalna elektrokemija s HQD

Prenosni merilnik prevodnosti. Osnovni instrument brez elektrod.

Digitalni merilnik/sistem elektrod združuje zanesljivost, prilagodljivost in enostavno uporabo. Enota samodejno prepozna zamenljive elektrode INTELLICAL in shranjuje vse pomembne podatke. Trpežne, skoraj neuničljive terenske različice z različnimi dolžinami kablov omogočajo izvajanje meritev celo na predhodno nedostopnih mestih.

Izjemna zanesljivost in enostavna uporaba

Vsestranske elektrode za vse aplikacije, npr. odplake, pitno vodo, procesno vodo

Zanesljivi rezultati na nedostopnih merilnih mestih z velikih razdalj

Celostno upravljanje podatkov v skladu z dobro laboratorijsko prakso

Specifikacije

AC in USB delovanje:	Izbirno
Delovna sporočila o napakah:	Besedilna sporočila
Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka:	90 % (brez kondenzacije)
Delovni pogoji: temperatura:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Delovni vmesnik:	Tipkovnica
Funkcija zaklepanje zaslona:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Garancija:	36 mesecev
GLP značilnosti:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Inštrument:	Portable
IP ocena ohišja:	IP67
Izhod:	USB v računalnik/pomnilniški ključek
Izvoz podatkov:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
jeziki:	Angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, danščina, nizozemščina, poljščina, portugalsčina, turščina, finščina, češčina, ruščina.
Merilna metoda:	Probe specific programmed method settings
Meritev slanosti:	0 - 42 (ppt) (‰)

Meritev temperature:	°C or °F
Meritve prevodnosti:	0.01 µS/cm - 200.0 mS/cm
Meritve prevodnosti pri stabilnem branju:	5 različnih stabilnostnih načinov
Meritve prevodnosti: popravek temperature:	None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.
Merjenje upornosti:	2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Model:	HQ14D – EC/1 Channel
Namizni:	s stojalom
Natančnost prevodnosti:	± 0.5 % v razponu (1 µS/cm–200 mS/cm)
Obseg dobave:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Osvetlitev ozadja:	#
Parameter:	Prevodnost
Parameters:	Conductivity
	NA
	NA
PC data transfer software :	vključeno
Pomnilnik podatkov:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Pomnilnik/hranjenje podatkov:	500 records/FIFO
Posebni kalibracijski standardi:	Možni so tudi uporabniško določeni standardi
Potrdila o skladnosti:	CE.WEEE
Printer:	Kot dodatna oprema
Resolucija:	± 0,5 % v razponu (1 µS/cm–200 mS/cm)
Resolucija prevodnosti:	5 števk z 2 decimalkama
Result ID:	Časovni žig, ID uporabnika, ID vzorca ...
Salinity resolution:	0,01 ppt
Sensor A:	NA
Sensors:	Sensor A: NA
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Sestava:	Meter Only
Set?:	Ne
Sonde vključene:	None
TDS meritve:	0 - 50,0 mg/L
TDS resolucija:	0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range
Temperaturna natančnost:	± 0.3 °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Teža:	0,323 kg brez baterij
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications
Umeritev elektrode CDC:	Demal (1 D; 0,1 D; 0,01 D);
	Molarno (0,1 M; 0,01 M; 0,001 M);
	NaCl (0,05 %; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm);
	Standardna morska voda;

	Uporabniško določeno
Umeritveni intervali/alarmi/opomniki:	Izklopljeno, izbira od 2 uri do 7 dni
Vhodi:	M12 digitalni (1) za sonde INTELLICAL
Vrsta sonde:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Vrsta zaslona:	240 ali 160 pixel LCD z osvetlitvijo ozadja
Vsebina paketa:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	Detailed mode/Large mode

Vsebina paketa

Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.