



## Sension+ EC5 Portable Conductivity/TDS Meter, Field Kit with 2 Poles Titanium for Difficult Samples

Številka izdelka: LPV3562.98.0002

**ZASTAREL IZDELEK**  
Ta izdelek ni več na voljo.

### Complete mobile measurement stations.

Portable meter with robust Titanium conductivity and temperature cell. For difficult media applications.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

### Simple and fast measurements

### Ergonomic design for real one hand operation

### Calibration tubes minimize standard consumption.

### Precise and cost-efficient system.

---

## Specifikacije

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AC in USB delovanje:                      | No                                        |
| Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka: | < 80 % relative humidity (non-condensing) |
| Delovni pogoji: temperatura:              | 0 - 50 °C (32 - 122 °F)                   |
| Delovni vmesnik:                          | Keypad                                    |
| Dimenzija (v x š x g):                    | 38 mm x 73 mm x 186 mm                    |
| Garancija:                                | 36 mesecev                                |
| GLP značilnosti:                          | -                                         |
| IP ocena ohišja:                          | IP67                                      |
| Izhod:                                    | -                                         |
| jeziki:                                   | -                                         |
| Jeziki v navodilih za uporabo:            | Multi-lingual                             |
| Merilna metoda:                           | Auto stabilisation, continuous            |
| Merilno območje:                          | -                                         |
| Meritev barometričnega tlaka:             | -                                         |
| Meritev DO:                               | -                                         |
| Meritev slanosti:                         | 5,85 - 311 g/L                            |
| Meritev temperature:                      | -20.0 - 150.0 °C                          |

|                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                      | (-4.0 - 302.0 °F)                                     |
| Meritve prevodnosti:                                 | 0.01 µS/cm - 500 mS/cm                                |
|                                                      | 1 µS/cm - 50 mS/cm (probe range)                      |
| Meritve prevodnosti pri stabilnem branju:            | Yes                                                   |
| Meritve prevodnosti: popravek temperature:           | Linear                                                |
| Model:                                               | EC5                                                   |
| mV resolucija:                                       | -                                                     |
| Namizni:                                             | No                                                    |
| Natančnost:                                          | -                                                     |
| Natančnost prevodnosti:                              | ≤ 0.5 % (± 1 digit) of measurement range              |
| Osvetlitev ozadja:                                   | Yes                                                   |
| Parameter:                                           | Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature |
| PC data transfer software :                          | -                                                     |
| pH Accuracy:                                         | -                                                     |
| pH Electrode calibration:                            | -                                                     |
| pH Measurement Range:                                | -                                                     |
| pH resolucija:                                       | -                                                     |
| Potrdila o skladnosti:                               | CE.WEEE                                               |
| Pressure compensation:                               | -                                                     |
| Prikaz umeritvenih krivulj:                          | Prikazana sta nagib in asimetrični potencial          |
| Resolucija DO:                                       | -                                                     |
| Resolucija prevodnosti:                              | Depending on the measurement range                    |
| Resolution:                                          | TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range                  |
| Salinity resolution:                                 | Odvisno od razpona meritev                            |
| Samodejno prepoznavanje pufra:                       | -                                                     |
| Set?:                                                | Da                                                    |
| Simultaneous measurements:                           | Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature       |
| Sonde vključene:                                     | 5062 Electrode                                        |
| Spominska zmogljivost internih izmerjenih vrednosti: | -                                                     |
| TDS meritve:                                         | 0 mg/L - 500 g/L                                      |
| TDS resolucija:                                      | 1 mg/L - 1 g/L                                        |
| Temperaturna kompenzacija:                           | Automatic or manual                                   |
| Temperaturna natančnost:                             | 0,2 °C (± 1 čislíce)                                  |
| Temperaturna resolucija:                             | 0,1 °C                                                |
| Teža:                                                | 2.3 kg                                                |
| Umeritev DO elektrode:                               | -                                                     |
| Upor vode:                                           | IP67                                                  |
| Vhodi:                                               | MP-5                                                  |
| Višina (skupaj):                                     | -                                                     |
| Vmesnik: jeziki:                                     | Icon based, no language needed                        |
| Vrsta zaslona:                                       | 128 x 64 pixel, simultaneous readings                 |
| Zahteve baterije:                                    | 3, AA                                                 |
| Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):                  | Backlit LCD with pictograms                           |