



## Sension+ PH1 Portable pH Meter, Field Kit with Electrode for General Purposes

Številka izdelka:

LPV2550T.98.002

**ZASTAREL IZDELEK**  
Ta izdelek ni več na voljo.

### Popolne mobilne merilne postaje.

Prenosni merilnik GLP z univerzalno pH elektrodo. Za splošne aplikacije v vodi.

Sistem "vse v enem" z vodeno navigacijo menijev omogoča splošno testiranje v elektrokemiji hitro in enostavno. Vsak sistem je zasnovan tako, da se uporablja v različne namene in je opremljen z vsem, kar potrebujete, da začnete testiranje.

**Enostavne in hitre meritve**

**Ergonomsko oblikovan za uporabo z eno roko**

**Kalibracijske cevi zmanjšajo standardno porabo.**

**Natančen in stroškovno učinkovit sistem.**

---

### Specifikacije

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AC in USB delovanje:                      | No                                            |
| Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka: | < 80 % Relativna vlažnost (brez kondenzacije) |
| Delovni pogoji: temperatura:              | 0 - 50 °C (32 - 122 °F)                       |
| Delovni vmesnik:                          | Tipkovnica                                    |
| Dimenzija (v x š x g):                    | 38 mm x 73 mm x 186 mm                        |
| Garancija:                                | 36 mesecev                                    |
| GLP značilnosti:                          | -                                             |
| IP ocena ohišja:                          | IP67                                          |
| Izhod:                                    | -                                             |
| jeziki:                                   | -                                             |
| Jeziki v navodilih za uporabo:            | več kot 20 jezikov                            |
| Merilna metoda:                           | Auto stabilisation, continuous                |
| Merilno območje:                          | ± 1999 mV                                     |
| Meritev barometričnega tlaka:             | -                                             |
| Meritev DO:                               | -                                             |
| Meritev slanosti:                         | -                                             |
| Meritev temperature:                      | -20.0 - 150.0 °C                              |

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                      | (-4.0 - 302.0 °F)                             |
| Meritve prevodnosti:                                 | -                                             |
| Meritve prevodnosti pri stabilnem branju:            | -                                             |
| Meritve prevodnosti: popravek temperature:           | -                                             |
| Model:                                               | pH1                                           |
| mV resolucija:                                       | 0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)  |
| Namizni:                                             | No                                            |
| Natančnost:                                          | -                                             |
| Natančnost prevodnosti:                              | -                                             |
| Osvetlitev ozadja:                                   | Vključeno                                     |
| Parameter:                                           | pH, mV, Temperatura                           |
| PC data transfer software :                          | -                                             |
| pH Accuracy:                                         | $\leq 0.02$ pH ( $\pm 1$ mesto)               |
| pH Electrode calibration:                            | 1 to 3 points calibration                     |
| pH Measurement Range:                                | -2.00 to 19.99 pH                             |
| pH resolucija:                                       | 0.01 pH                                       |
| Potrdila o skladnosti:                               | CE.WEEE                                       |
| Pressure compensation:                               | -                                             |
| Prikaz umeritvenih krivulj:                          | Prikazana sta nagib in asimetrični potencial  |
| Resolucija DO:                                       | -                                             |
| Resolucija prevodnosti:                              | -                                             |
| Resolution:                                          | 0.1 mV ( $\pm 199.9$ mV range)                |
| Salinity resolution:                                 | -                                             |
| Samodejno prepoznavanje pufra:                       | pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01              |
| Set?:                                                | Da                                            |
| Simultaneous measurements:                           | pH, Temperature                               |
| Sonde vključene:                                     | 5050T Electrode                               |
| Spominska zmogljivost internih izmerjenih vrednosti: | -                                             |
| TDS meritve:                                         | -                                             |
| TDS resolucija:                                      | -                                             |
| Temperaturna kompenzacija:                           | S temperaturno sondo Pt 1000 ali s tipkovnico |
| Temperaturna natančnost:                             | 0,2 °C ( $\pm 1$ číslíce)                     |
| Temperaturna resolucija:                             | 0,1 °C                                        |
| Teža:                                                | 2.5 kg                                        |
| Umeritev DO elektrode:                               | -                                             |
| Upor vode:                                           | IP67                                          |
| Vhodi:                                               | MP-5                                          |
| Višina (skupaj):                                     | -                                             |
| Vmesnik: jeziki:                                     | Ikone, ni potreben noben jezik                |
| Vrsta zaslona:                                       | 128 ali 64 piksel, simultani odčitki          |
| Zahteve baterije:                                    | 3, AA                                         |
| Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):                  | Osvetljen LCD s piktogrami                    |