



Sredstvo za zniževanje vsebnosti za komplet reagentov za vodo v ogrevalnih sistemih

Številka izdelka:

LCW250

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Za koncentracije 0,05–1,0 mg/L DEHA

Specifikacije

Ime metode:	Metoda zniževanja vsebnosti železa
Merilno območje:	0.05 - 1.0 mg/L DEHA
Opis:	Sredstva za zniževanje vsebnosti v vodi v ogrevalnih sistemih (lovilci kisika)
Parameter:	Sredstvo za zniževanje vsebnosti
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	100