



Priključek Claros s povezavo Wi-Fi prek zunanje škatlice USB; 3 leta

Številka izdelka:

LXZ524.99.A0017

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Vključuje opremo in storitve za povezavo sistema SC200 ali SC1000 s sistemom MSM za največ dva senzorja, ki podpirata aplikacijo Claros.

LXZ524.99.A0017 je paketno naročilo, ki vključuje dodatne elemente: na računu so dodatno navedeni CLAROS-3YR, MSM-SENSOR-3YR (2-krat) in S-XCOMM-SC4200c. Skupni znesek se ne spremeni.

Dostop do podatkov kjerkoli ste

Pridobite enostaven dostop do ključnih informacij, ki vam bodo pomagale upravljati postopek in sprejemati proaktivne ukrepe pri vzdrževanju.

Kadarkoli. Kjerkoli.

Razvidno že na prvi pogled: meritev in staje senzorja

Enostavno razumljivi, barvno kodirani indikatorji LED in oddaljena diagnostika vam posredujejo informacije o potrebnih ukrepih, vključno z napakami in opozorili, tako da ste vedno na tekočem s stanjem senzorja in rezultati meritev.

Hitro in intuitivno upravljanje

Z intuitivnimi možnostmi menija lahko hitro umerite instrumente in tako enostavno nastavite vaše sisteme in optimirate postopke. Z napravo, ki omogoča povezavo z internetom, lahko to naredite kjerkoli.

Specifikacije

Analogue output functional mode:	Linearno, PID
Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Delovna temperatura:	Različica z omrežjem LAN: od -20 do 60 °C
	Različica z mobilnim omrežjem: od -20 do 55 °C
Dimenzija:	½ DIN – 144 × 144 × 192 mm (5,7 × 5,7 × 7,6 in)
Frekvenca (Hz):	50/60 Hz
Garancija:	24 mesecev
Izhod:	Pet analognih izhodov od 4 do 20 mA za vsak analogni izhodni modul
Jeziki v navodilih za uporabo:	Danščina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Kategorija namestitve:	Kategorija II
Komunikacija:	Profibus DPV1 card
Material:	Polikarbonat, aluminij (prašno barvan), nerjavno jeklo
Meritve:	Dve napravi z digitalnima priključkoma SC
Način montaže:	Namestitev na steno, drog ali ploščo

Napetost (V):	100 - 240 V AC
Odprtine kanalov:	0,5-palčni vod NPT
Omrežna povezljivost:	Izvedba z omrežjem LAN: dva ethernetna priključka (10/100 Mb/s), funkcija stikala, ženski D-kodirani priključek M12.
	Izvedba z mobilnim omrežjem: držalo kartice SIM (3G/4G).
	Vrsta povezave je odvisna od konfiguracije kontrolne enote.
Opis:	Kontrolna enota za upravljanje senzorjev, ki se krmili z mikroprocesorjem in upravlja z meniji.
Pogoji skladiščenja:	Od -20 do 70 °C, od 0 do 95 % relativne zračne vlažnosti, brez kondenza
Potrdila o skladnosti:	Z oznako CE (z vsemi vrstami senzorjev). ELT v varnostnih standardih združenj UL in CSA dovoljuje uporabo na splošnih lokacijah (z vsemi vrstami senzorjev).
	Določeni modeli z napajanjem na izmenični tok so v varnostnih standardih združenj UL in CSA organizacije Underwriters Laboratories navedeni za uporabo na splošnih varnostnih lokacijah (z vsemi vrstami senzorjev).
Razred zaščite:	I, povezava z zaščitno ozemljitvijo
Relay: Operational mode:	Osnovne ali dodatne meritve, izračunane vrednosti (samo pri dveh kanalih) ali časovnik
Releji:	Visoka napetost:
	Dva releja (SPDT)
	Največja preklopna napetost: 250 VAC
	Največji preklopni tok: 5 A (samo rezistivno breme)
	Največja preklopna moč: 1250 VA, 125 W (samo rezistivno breme)
	Premier žic: od 0,75 do 2,5 mm ² (od 18 do 12 AWG)
	Nizka napetost:
	Štirje releji na vsakem modulu nizkonapetostnega releja
Stopnja onesnaženosti:	2
Subscription length:	3 years
Teža:	1,7 kg (samo kontrolna enota, brez modulov)
USB vhod:	Za prenos podatkov in programske opreme. Kontrolna enota zapiše približno 20.000 podatkovnih točk za vsak priključen senzor.
Višina:	Največ 2000 m
Vsebina paketa:	LXV524.99.040A0: priključek Claros SC4200c z omrežjem LAN + zunanja škatlica USB (za modeme Wi-Fi in Verizon), brez vtiča
	LXZ524.99.00046: priključek za servis na daljavo za SC200
	LZY472-01: ethernetni adapter USB
	LZY997: adapter USB Wi-Fi
	LXZ524.99.00016: škatlica USB
	CLAROS-3YR: osnovna pristojbina sistema Claros (za 3 leta)
	MSM-SENSOR-3YR: naročnina MSM za senzor (za 3 leta)
	MSM-SENSOR-3YR: naročnina MSM za senzor (za 3 leta)

	S-XCOMM-SC4200c: prispevek za servisne storitve
Zaščita ohišja:	Kovinsko ohišje NEMA 4X / IP66 s površino, odporno na korozijo
Zaslón: LCD (osvetlitev iz ozadja):	Brez
Združljive omrežne tehnologije:	GSM 3G/4G (npr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone itd.)
	CDMA (npr. Verizon)
Združljivi instrumenti:	Amonij: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax eco/clear/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organske snovi: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Prevodnost: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Raztopljeni kisik: LDO 2 sc
	Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klorov dioksid: 9187sc
	Suspendirane snovi: Solitax sc, TSS sc
	Nivo blata: Sonatax sc
	Motnost: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc

Vsebina paketa

LXV524.99.040A0: priključek Claros SC4200c z omrežjem LAN + zunanja škatlica USB (za modeme Wi-Fi in Verizon), brez vtiča
LXZ524.99.00046: priključek za servis na daljavo za SC200LZY472-01: ethernetni adapter USBLZY997: adapter USB Wi-Fi
LXZ524.99.00016: škatlica USBCLAROS-3YR: osnovna pristojbina sistema Claros (za 3 leta)MSM-SENSOR-3YR: naročnina MSM za senzor (za 3 leta)MSM-SENSOR-3YR: naročnina MSM za senzor (za 3 leta)S-XCOMM-SC4200c: prispevek za servisne storitve