



Filtrirni sistem TMS-C, uporaba na prostem, 230 V, 8 m ogrevane cevi za vzorec

Številka izdelka: LZH419.44.01201

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Priprava vzorcev s samodejnim samočistilnim sistemom

Primerna za zahtevne pogoje, na primer na vtoku komunalne čistilne naprave in industrijske odpadne vode. Sistem je mogoče kombinirati z obvodno nameščenimi procesnimi analizatorji Amtax sc, Phosphax sc ali Nitratax sc.

Filtrirni sistem TMS-C sestavljajo omarica iz stekloplastike, v kateri so nameščeni mehanski in električni sestavni deli. Različice za uporabo na prostem so opremljene z vgrajenim grelnikom in hladilnikom, da se lahko enota brez dodanih prilagoditev namesti ob bazen. Cevi za vzorec pri izvedbah za namestitev na prostem so ogrevane, da ne zamrznejo.

Vsebnik za čistilno tekočino bo vstavljen v omarico. Za čiščenje z zrakom potrebujete stisnjen zrak.

Lahka filtrirna membrana je izdelana iz snovi Porospoly. Nameščena je v ohišju iz PVC, ki je s cevjo povezano z vezno matico, zato jo zlahka zamenjate. Membrana se potopi neposredno v vzorec.

Izdelek nadomešča LZH393.xx.01201.

Primerno za zahtevne pogoje

Lahka filtrirna membrana, enostavna uporaba

Lahko se uporablja z več analizatorji

Čiščenje z zrakom in kemično čistilno raztopino

Specifikacije

Certificiranje:	CE
Dimenzija (v x š x g):	600 mm x 600 mm x 200 mm
Dolžina cevi:	8 m ogrevana sesalna cev
Dostavna višina:	Od kontrolne enote TMS-C do analizatorja: 0 m (kontrolna enota mora biti na enaki višini kot analizator)
Frekvenca (Hz):	50 Hz
Garancija:	24 mesecev
Globina:	Globina vstavitve membrane TMS-C: 100 mm (najmanj)
Head:	Največji navpični dvig: 4 m od vzorca (membrana TMS-C) do črpalke
Jeziki v navodilih za uporabo:	Slovenščina
Material:	Ohišje kontrolne enote filtrirnega sistema: GRP (plastika, ojačana s steklenimi vlakni)

	Membrana filtrirnega sistema: porospoly; ohišje PVC; tesnila FKM/FPM
Napetost (V):	230 V
Območje tlaka:	Do 4 bar.
pH območje:	2 - 10 pH
Prostornina vzorca:	200 - 500 mL/h, glede na nivo onesnaženosti membrane TMS-C in dolžino sesalne cevi
Servisne zahteve:	Ročno čiščenje membrane filtrirnega sistema: 1-krat tedensko
Stopnja pretoka:	20 - 23 L/min
Temperatura okolja:	-20 - 45 °C
Temperatura vzorca:	4 - 40 °C
Teža:	Kontrolna enota filtrirnega sistema brez cevi: 30,5 kg (samo omarica)
Vsebina paketa:	Control Unit, Filter module, sample hose, manual
Zahteva energije:	2,0 A
Združljivi instrumenti:	Amtax sc ali Phosphax sc
	Obvodno nameščeni instrumenti brez lastnih zmožnosti sesanja; na primer analizator nitrata, ki uporablja mikročrpalko

Vsebina paketa

Control Unit, Filter module, sample hose, manual