



Kontrolna enota SC4500, sistem Prognosys, izhod mA, 1 vhod za pH/ORP analogen + 1 vhod za prevodnost analogen, 100 - 240 V AC, brez napajalnega kabla

Številka izdelka:

LXV525.99A11761

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 1 tednu

Pripravljeni za sedanjost. Pripravljeni za prihodnost.

Digitalna kontrolna enota za do dva združljiva senzorja.

Tehnologije hitro napredujejo ter prinašajo nove ravni priročnosti, natančnosti in učinkovitosti. Družba Hach[®] je zato kontrolno enoto SC4500 zasnovala tako, da zagotavlja preprosto integracijo v trenutni sistem in vam hkrati omogoča, da ob povečanju svojih zmogljivosti izvedete nadgradnjo brez zamenjave inventarja. Enota SC4500 je tehnologija prihodnosti, ki jo lahko uporabljate že danes, saj vključuje širok nabor analognih in digitalnih povezljivostnih možnosti ter pametne funkcije za upravljanje instrumentov in podatkov.

Enostavna uvedba

S sodobnim zaslonom na dotik, na katerega so uporabniki že navajeni, zmožnostjo uporabe trenutnih senzorjev Hach ter enakimi merami kot pri enoti SC200 sta namestitve in integracija kontrolne enote SC4500 povsem nemotena postopka.

Ni časa za izpade

Diagnostična programska oprema s predvidevanjem, ki je vgrajena v enoto SC4500, zagotavlja zanesljive meritve in zmanjšuje nevarnost nepričakovanega izpada opreme, saj omogoča proaktivno načrtovanje vzdrževanja prek MSM, vključno z navodili po korakih.

Vse povezljivostne možnosti, ki jih potrebujete

Kontrolna enota zagotavlja lokalno komunikacijo s sistemom SCADA ali PLC in oddaljeni dostop prek varne povezljivostne možnosti v oblaku za integracijo s sistemom Claros (pametni sistem za obdelavo vode družbe Hach). Enota SC4500 vam ponuja prilagodljivost za prilagajanje hitro spreminjajočemu se svetu, od analognih in naprednih digitalnih protokolov do podpore za Wi-Fi, mobilno omrežje ali omrežje LAN.

Specifikacije

Analogni izhodi:	Izhod mA
Analogue output functional mode:	Linearno, PID
Classification:	1098402
Delovna temperatura:	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F) (breme senzorja 8 W (izmenično)/9 W (enosmerno)) Od -20 do 45 °C (od -4 do 113 °F) (breme senzorja 28 W (izmenično)/20 W (enosmerno)) Linearno znižanje med 45 in 60 °C (-1,33 W/°C)
Dimenzija:	½ DIN – 144 × 144 × 192 mm (5,7 × 5,7 × 7,6 in)
Garancija:	24 mesecev
Izhod:	5 izhodov mA
Kategorija namestitve:	Kategorija II

Komunikacija:	Analogni: Pet analognih izhodov od 0 -20 ali 4 - 20 mA za vsak analogni izhodni modul Do dva analogna vhodna modula (0 - 20 mA ali 4 - 20 mA). Vsak vhodni modul nadomešča digitalni senzorski vhod. Digitalni: modul Profibus DPV1 Modbus TCP modul Profinet IO ethernetni IP-modul
Material:	Polikarbonat, aluminij (prašno barvan), nerjavno jeklo
Meritve:	Dva analogna priključka za napravo
Način montaže:	Namestitev na steno, drog ali ploščo
Način premora:	Brez vtiča
Napetost (V):	100-240 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz; 1 A
Odprtine kanalov:	0,5-palčni vod NPT
Omrežna povezljivost:	LAN: dva ethernetna priključka (10/100 Mb/s) Mobilno omrežje: zunanja povezava 4G Wi-Fi
Opis:	Kontrolna enota za upravljanje senzorjev, ki se krmili z mikroprocesorjem in upravlja z meniji
Pogoji skladiščenja:	Od –20 do 70 °C, relativna vlažnost od 0 do 95 %, brez kondenzacije
Potrdila o skladnosti:	CE. Certifikat ETL za skladnost z varnostnimi standardi UL in CSA (z vsemi vrstami senzorjev), FCC, ISED, KC, RCM, EAC, UKCA, SABS, C # (Maroko)
Programska oprema na voljo:	Brez sistema Claros in vdelan sistem Prognosys
Razred zaščite:	I, povezava z zaščitno ozemljitvijo
Releji:	Dva releja (SPDT);
	Presek žic: od 0,75 do 1,5 mm ² (od 18 do 16 AWG)
	Kontrolna enota (izmenični tok)
	Največja preklopna napetost: 100 - 240 VAC
	Največji preklopni tok: 5 A (uporovni)/1 A (delovni)
	Največja preklopna moč: 1200 VA (uporovna)/360 VA (delovna)
	Kontrolna enota (enosmerni tok)
	Največja preklopna napetost: 30 VAC ali 42 VDC
	Največji preklopni tok: 4 A (uporovni)/1 A (delovni)
	Največja preklopna moč: 125 W (uporovna)/28 W (delovna)
Stopnja onesnaženosti:	4
Teža:	1,7 kg (samo kontrolna enota, brez modulov)

USB vhod:	Za prenos podatkov in programske opreme. Kontrolna enota zapiše približno 20.000 podatkovnih točk za vsak priključen senzor.
V zaprtih prostorih/Na prostem:	Za zunanjo namestitvev na neposredni sončni svetlobi ali UV-sevanju je potreben zaslon za zaščito pred UV-žarki in/ali strešno okno.
Vhod senzorja #1:	Analog UPW pH/ORP
Vhod senzorja #2:	Analog UPW Conductivity
Višina:	Največ 3000 m
Vsebina paketa:	Kontrolna enota SC4500, brez sistema Claros + vdelan sistem Prognosys, izhod mA, 1 vhod za pH/ORP analogen + 1 vhod za prevodnost analogen, brez napajalnega kabla; vključuje namestitveno opremo
Zaščita ohišja:	UL50E type 4X, IEC/EN 60529–IP 66, NEMA 250 type 4X s površino, odporno na korozijo
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	3,5-palčni barvni TFT-zaslon s kapacitivno sledilno ploščico
Združljive omrežne tehnologije:	GSM 3G/4G (npr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone itd.) CDMA (npr. Verizon)
Združljivi instrumenti:	Združljivi senzorji in analizatorji / različica programske opreme (leto izida) Amtax sc / V2.30 (2018) ali novejši A-ISE sc / V1.02 ali novejši AN-ISE sc / V1.08 (2013) ali novejši N-ISE sc / V1.02 ali novejši Nitratax clear sc, Nitratax eco sc, Nitratax plus sc / V3.13 (2013) ali novejši NT3100sc/NT3200sc Phosphax sc / V2.30 (2018) ali novejši Phosphax sc LR/MR/HR / V1.01 (2018) ali novejši TSS sc / V41.73 (2013) ali novejši Solitax sc / V2.20 (2013) ali novejši TU5300sc, TU5400sc / V1.34 (2017) ali novejši SS7 sc (v Bypassu) / V1.01 (2006) ali novejši Ultraturb sc / V3.06 (2017) ali novejši 1720E / V2.10 (2006) ali novejši Sonatax sc / V1.15 (2016) ali novejši CL17sc / V2.7 (2019) ali novejši CL10sc / V1.14 (2013) ali novejši 9184sc, 9185sc, 9187sc* / V2.03 (2013) ali novejši Uvas plus sc / V3.01 (2017) ali novejši LDO 2 sc* / V1.22 (2013) ali novejši 3798sc* / V2.03 (2013) ali novejši

3700sc + Induktivno konduktivni digitalni prehod 6120800 / V3.00 (2017) ali novejši

3422sc, Analogni 3400 + Kontaktni konduktivni digitalni prehod 6120700 / V3.00 ali novejši

pHD sc*, pHD-S sc / V3.10 (2016) ali novejši

1200-S sc* / V2.04 (2013) ali novejši

pHD analogni + Digitalni prehod 6120500 / V3.00 (2017) ali novejši

RC in PC analogni sensor + Digitalni prehod za običajne analogne senzorje pH in ORP 6120600 / V3.00 (2017) ali novejši

8362sc* / V3.00 (2017) ali novejši

Polymetron pH/ORP + Conductivity

GS1440 / GS2440EX H₂S

*Različica 1 instrumenta (strojna oprema) ni podprta

Vsebina paketa

Kontrolna enota SC4500, brez sistema Claros + vdelan sistem Prognosys, izhod mA, 1 vhod za pH/ORP analogen + 1 vhod za prevodnost analogen, brez napajalnega kabla; vključuje namestitveno opremo